



85341231

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m R.1/R.3 schwarz glänzend

Technische Merkmale

Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	34 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz