



85341271

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m K.5 bronze, lackiert

Technische Merkmale

Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	34 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

Werkstoff

Farbe	Bronze
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Einstellungen

Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
--------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz