



85341285

## IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	34 mm

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

#### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

#### Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

#### Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz