



85342231



IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m R.1/R.3 schwarz glänzend

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- niedriger Eigenenergiebedarf
- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz

Technische Merkmale

Nennmontagehöhe	2,2 m
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Erfassungsfeld \varnothing , am Fußboden	0 m
Farbe	schwarz glänzend
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite $\approx 45 \dots 90^\circ$
Erfassungsfeld, rechteckig	$\approx 8 \times 12$ m
Reichweite frontal	≈ 8 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Nachlaufzeit, einstellbar	$\approx 10 \text{ s} \dots 30 \text{ min}$
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 5 \dots 1000 \text{ lx dots Tagbetrieb}$
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	10...100 %
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	34 mm