



85342279

## IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	34 mm

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

#### Reichweite

Max. Reichweite frontal	8 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

#### Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

#### Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Texte

Funktion	Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
Schutz	Mit Demontageschutz