



85345139



IP20

hager

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 1,10 - 1,10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Minimale Einschaltdauer 1 s

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Texte

Funktion Ausschaltvorwarnung Auf Dimmeinsätzen, Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste, Mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Resetfunktion (Auf Werks-einstellung)