



85422101

## Universal Tasterdimmer 2fach 2-Draht, Tragrings rund

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 33,20 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzeltaster

#### Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 12 - 40 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren), Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)