



85475100



IP30

KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP KNX Funk lichtgrau

Technische Merkmale

Spannung

Systemspannung 230 V AC

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Kapazität

Anzahl Module 0

Leistung

Dimmleistung 20 - 200 W

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Texte

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Dimmprinzip Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen