




85606100



IP50



KNX-Funk Handsender 4 Kanal mit Beschriftungsf., polarweiß, glänzend/grau, matt

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 6 - 6 V

Ausstattung

Anzahl Kanäle 4

Lebenszyklus Transmitter 1 %

Frequenz

Funk Sendefrequenz 868,30 MHz

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Texte

Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)