



85655288



**IP20**

Configuratiemodus  
KNX-RF

quicklink 

## KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

#### Spannung

Betriebsspannung 3 - 3 V

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle 2

Lebenszyklus Transmitter 1 %

#### Frequenz

Funk Sendefrequenz 868,30 MHz

#### Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

#### Abmessungen

Aufbauhöhe 14 mm

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

Werkstoff Thermoplast

#### Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz Mit Demontageschutz

Montageart Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung