



85656226



IP20

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink Q.x anthrazit, samt

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Spannung

Betriebsspannung 3 - 3 V

Ausstattung

Anzahl Kanäle 4

Lebenszyklus Transmitter 1 %

Frequenz

Funk Sendefrequenz 868,30 MHz

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Aufbauhöhe 14 mm

Werkstoff

Farbe Anthrazit

Werkstoff Thermoplast

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz Mit Demontageschutz

Montageart Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung