



85656273



IP20

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.5 edelstahl, lackiert

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

Spannung

Betriebsspannung	3 - 3 V
------------------	---------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	4
Lebenszyklus Transmitter	1 %

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,30 MHz
--------------------	------------

Konnektivität.

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Abmessungen

Aufbauhöhe	14 mm
------------	-------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, Thermoplast

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Schutz	Mit Demontageschutz
Montageart	Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung