



85656277



IP20

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink K.5 alu, lackiert

KNX-Funk Wandsender 2fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- mit Demontageschutz
- für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle	4
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	14 mm
Sekundär Designlinie(n)	Elektronik-Plattform Berker K.5
Farbe	alu matt, lackiert