



85745239



IP20



KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige.

- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar
- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt
- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb
- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)
- mit Tastensperre
- easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
- mit Demontageschutz
- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

Technische Merkmale

Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868.3 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Zufallsgenerator	± 15 min
Astrozeitverschiebung	± 2 h
Ganggenauigkeit	± 3 min/Jahr
Gangreserve	≈ 24 h

	Elektronik-Plattform Berker R.1 Berker R.3 Serie 1930 Serie R.classic
Sekundär Designlinie(n)	
Farbe	polarweiß glänzend
