



85745275



IP20



KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink K.1 anthrazit, matt

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige.

- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar
- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt
- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb
- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)
- mit Tastensperre
- easy Zusatz-Funktion: +6 Szenen, Dimmen, 1 Tastensteuerung Ein/Aus, Zwangssteuerung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
- mit Demontageschutz

Technische Merkmale

Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	868.3 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Zufallsgenerator	± 15 min
Astrozeitverschiebung	± 2 h
Ganggenauigkeit	± 3 min/Jahr
Gangreserve	≈ 24 h
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	20

Sekundär Designlinie(n)

Farbe

anthrazit matt, lackiert