



85875100



IP20

KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP KNX Funk lichtgrau

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

Konnektivität.

Radio Protokoll KNX-Funk

Empfänger Kategorie 2

Mit Bussystem KNX Nein

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Abmessungen

Tiefe 29,60 mm

Einbautiefe 40 mm

Werkstoff

Farbe Weiß

Ausstattung

Funk bidirektional Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Funk Empfangsfrequenz 868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung 115 W

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Sicherheit

Schutzart IP IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Funktion

Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Montageart

Für den Einbau hinter UP-Einsätzen