



862542507

**Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., grau gl.**

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

##### Abmessungen

Einbautiefe 19 mm

##### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7038

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 1

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow

---