



862542510

Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., schw. gl.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe 19 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Tiefe 28 mm

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------