



862542510

Steckdose m. Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R, Int. Mod.-Eins., schw. gl.

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

##### Abmessungen

Einbautiefe 19 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Tiefe 28 mm

##### Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

**Abdeckung, Tür**

---

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------