



862632502

Steckdose m. Schutzk. USA/CANADA NEMA 5-15 R, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 15 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Nennspannung 125 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Zugehörige Serien	classic, flow
-------------------	---------------