



928912501

1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, braun m.

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Konnektivität.

Dimmung DALI Nein

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 22 mm

Höhe 59,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 58 mm

Texte

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung),
Mit Ersatzsicherung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Schaltstrom 6 A

Steuerstrom 50 - 50 mA

Werkstoff

Farbe Braun

Zugehörige Systeme Berker Integro