



928912505

**1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m.**

**Technische Merkmale**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Konnektivität.**

Dimmung DALI Nein

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 22 mm

Höhe 59,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 58 mm

**Texte**

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung),  
Mit Ersatzsicherung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 6 A

Steuerstrom 50 - 50 mA

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

Zugehörige Systeme Berker Integro