



936552568

**Serienschalter, gemeinsame Eingangsklemme, Integro Flow/Pure, chr. mt., lack.**

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Werkstoff

Farbe Chrom

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt, Lackiert

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

##### Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

##### Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Serien