




936562524

Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl, Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Konnektivität.

Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung
------------	-------------------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Texte

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel