



936562528

Wechselschalter, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, galvanisiert

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	16 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Chrom
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Verchromt, Beschichtet

Konnektivität.

Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung
------------	-------------------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel