



936572509

## Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Schaltstrom 16 A

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

#### Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP IP44

Stoßfestigkeit IK IK05

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Für Schraubbefestigung

Schaltart/Variante Kreuz