



936712518

**Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, chrom gl., galv.**

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Architektur

Polanzahl 1

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Werkstoff

Farbe Chrom

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt, Beschichtet

Transparent Nein

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

##### Abmessungen

Tiefe 25 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP44

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck