



936712524

Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Architektur

Polanzahl 1

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Werkstoff

Farbe Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Edelstahl, Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Transparent Nein

Abmessungen

Tiefe 25 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP44

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck

Zugehörige Serien flow

Zugehörige Systeme Berker Integro