



936712528

**Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, galv.**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Architektur**

Polanzahl 1

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Werkstoff**

Farbe Chrom

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt, Beschichtet

Transparent Nein

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Abmessungen**

Tiefe 25 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP44

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck