



936712528

Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, galv.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Architektur

Polanzahl 1

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Werkstoff

Farbe Chrom

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt, Beschichtet

Transparent Nein

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Abmessungen

Tiefe 25 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP44

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck