



936752508

**Serientaster, 2 Schließer gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, chr. mt., galv.**

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Architektur

Polanzahl 2

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Werkstoff

Farbe Chrom

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt, Beschichtet

Transparent Nein

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

##### Abmessungen

Tiefe 25 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

##### Texte

Anschluss mit Kabelschuh Gemeinsame Eingangsklemme

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Aufdruck Ohne Aufdruck