



936752524

Serientaster, 2 Schl., gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Edelstahl, Thermoplast
-----------	------------------------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Tiefe	25 mm
-------	-------

Einbautiefe	10 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm
-----------------------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschluss mit Kabelschuh	Gemeinsame Eingangsklemme
--------------------------	---------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Zugehörige Serien	flow
-------------------	------

Zugehörige Systeme	Berker Integro
--------------------	----------------