



937522505

**Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., ITG Flow/Pure, anthr. mt.**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Konnektivität.**

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP44

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Mit integrierter Glühlampe, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig