



937522505

**Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., ITG Flow/Pure, anthr. mt.**

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

##### Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP44

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Mit integrierter Glimmlampe, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig