



937522568

Kontr.-Ausschalter 2-pol. m. Aufdr. "0", rote L., ITG Flow/Pure, chr. mt., lack.

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Chrom

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Verchromt, Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP44

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Mit integrierter Glühlampe, Für Beleuchtung und
Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig