



937622510

**Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, sw. gl.**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 5 A

Schaltstrom 5 A

**Spannung**

Nennspannung 12 V

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Konnektivität.**

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP44

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig Aus