



937622524

Kontr.-Ausschalter 2-pol., 12V, rote Lins., Kontr.-LED, ITG Flow/Pure, e-st. mt.

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

Schaltstrom 5 A

Spannung

Nennspannung 12 V

Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

Glanzgrad Matt

Werkstoff Edelstahl, Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt, Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP44

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig Aus