



937622531

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, br. mt.

Technische Merkmale

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

Schaltstrom 5 A

Spannung

Nennspannung 12 V

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8017

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP44

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig Aus