



937622539

**Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", 12V, rote L., K-LED, ITG Flow/Pure, pw. gl.**

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 5 A

Schaltstrom 5 A

##### Spannung

Nennspannung 12 V

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

##### Konnektivität.

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

##### Abmessungen

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 10 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP44

##### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Für Schraubbefestigung

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig Aus