



9419505

**Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, schw. m.**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP44

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005, 9011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow