



945172507

Steckdose 12 V, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	12 V
--------------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Kabelschuh
-----------------------	------------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP20

Abmessungen

Einbautiefe	30 mm
-------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7038
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

Konnektivität

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

