



961852505

**Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraubkl., Integro Modul-Einsätze, anthr. m.**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen 29 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

**Abdeckung, Tür**

---

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------