



961942505

Steckd. o. Schutzk. Niederl., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, anthr. m.

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

##### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

##### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose ohne Schutzkontakt

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow