



9619505

Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., schw. m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP44
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
-----------------------------	-------

Höhe	55,50 mm
------	----------

Breite	55,50 mm
--------	----------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

RAL Nummer	9005, 9011
------------	------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung
------------	-------------------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
---------------------------------	--------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
------------------------------	----

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------