

961952502

Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., pw m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Spannung	
Nennspannung	250 V
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP44
Abmessungen	
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
Werkstoff	
Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein

Anzahl Module	1
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

Erhöhter Berührungsschutz

Kapazität

Schutz