



961952505

Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., anthr. m.

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP44

##### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 29 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

##### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7021

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------