



962562502

Steckdose m. Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A, S.-kl., Int. Mod.-Eins., pw m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	15 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	16 mm
-----------------------------	-------

Höhe	55,50 mm
------	----------

Breite	55,50 mm
--------	----------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Australischer standard AS/NZS 3112
---------------------------------	------------------------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow