



962572502

Steckd. o. Schutzk. Euro-Amerik. St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., pw m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
-------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
-----------------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Montageart	Einbaubar, Schraubbefestigung
------------	-------------------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	ohne Schutzkontakt
---------------------------------	--------------------

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
--------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow