



9626205

Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., schw. m.

#### Technische Merkmale

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

##### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 20 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

##### Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005, 9011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Steckdose Britisher Standard

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

**Kapazität**

---

Anzahl Module	1
---------------	---

**Texte**

---

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

---

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

---

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

---

Zugehörige Serien	classic, flow
-------------------	---------------