



962622506

Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m.

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Spannung

Nennspannung 250 V

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 20 mm

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7038

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Einbaubar, Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Steckdose Britischer Standard

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Zugehörige Serien	classic, flow